

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X70

Numéro d'article	01000.200.070
Marque	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009166
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Dessin technique

