

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X85

Numéro d'article	01000.200.085
Marque	-
UBB	952351146594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009197
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	85 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	85
P	2.5
s	30

Dessin technique

