

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X200

Numéro d'article	01000.200.200
Marque	-
UBB	950351016742
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009340
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

Dessin technique

