

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X250

Numéro d'article	01000.200.250
Marque	-
UBB	950351914771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009395
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	250 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	250
P	2.5
s	30

Dessin technique

