

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X80



Numéro d'article	01000.220.080
Marque	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	32
Diamètre (d-D)	M22
Longueur (L) (mm)	80

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	32

Dessin technique

