

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X80

Numéro d'article	01000.220.080
Marque	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

### Dessin technique

