

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X100

Numéro d'article	01000.220.100
Marque	-
UBB	950351018235
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009555
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	100
P	2.5
s	32

Dessin technique

