

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Droit Brut 8.8 M22X110/S=32



Article n °	01000.220.110
Marque	-
UBB	950351018318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009562
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	32
Diamètre (d-D)	M22
Longueur (L)	110

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	56
b (min.): L ≤ 125mm	50
b (min.): L > 200mm	69
s	32
P	2.50
k	14

Dessin technique

