

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X180



Numéro d'article	01000.220.180
Marque	-
UBB	950351018987
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009630
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	32
Diamètre (d-D)	M22
Longueur (L) (mm)	180

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	32

Dessin technique

