

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X70

Numéro d'article	01000.240.070
Marque	-
UBB	952351146008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009784
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Dessin technique

