

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X100

Numéro d'article	01000.240.100
Marque	-
UBB	950351019977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009838
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Dessin technique

