

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X250

Numéro d'article	01000.240.250
Marque	-
UBB	950351915273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009999
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	250 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	250
P	3
s	36

Dessin technique

