

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X450

Numéro d'article	01000.240.450
Marque	-
UBB	952351315215
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010131
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	450 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	450
P	3
s	36

Dessin technique

