

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X80

Numéro d'article	01000.270.080
Marque	-
UBB	950351022013
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010155
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Dessin technique

