

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X140

Numéro d'article	01000.270.140
Marque	-
UBB	950351022682
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010223
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Dessin technique

