

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X170

Numéro d'article	01000.270.170
Marque	-
UBB	950351022922
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010254
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	170 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	170
P	3
s	41

Dessin technique

