

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X200

Numéro d'article	01000.270.200
Marque	-
UBB	950351023268
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010285
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	200
P	3
s	41

Dessin technique

