

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X130

Numéro d'article	01000.300.130
Marque	-
UBB	950351024746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010490
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	130
P	3.5
s	46

Dessin technique

