

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X140

Numéro d'article	01000.300.140
Marque	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Dessin technique

