

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X320

Numéro d'article	01000.300.320
Marque	-
UBB	950351026071
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010667
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	320 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	320
P	3.5
s	46

### Dessin technique

