

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X340



Numéro d'article	01000.300.340
Marque	-
UBB	950351026154
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010681
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M30
Longueur (L) (mm)	340

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	72
b (min.): $L > 200\text{mm}$	85
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	66
k	18.7
P	3.50
s	46

### Dessin technique

