

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X480

Numéro d'article	01000.300.480
Marque	-
UBB	950351026642
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010759
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	480 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	480
P	3.5
s	46

Dessin technique

