


## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X130



Numéro d'article	01000.330.130
Marque	-
UBB	950351027061
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010803
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M33
Longueur (L) (mm)	130

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	78
b (min.): $L > 200\text{mm}$	91
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	72
k	21
P	3.50
s	50

### Dessin technique

