

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X240

Numéro d'article	01000.330.240
Marque	-
UBB	950351027970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010902
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	240
P	3.5
s	50

Dessin technique

