FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X100

Numéro d'article	01000.360.100
Marque	-
UBB	500621727675
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501699
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Dessin technique

