

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X190

Numéro d'article	01000.360.190
Marque	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M36
Longueur (L) (mm)	190
Classe	8.8
Matière	Acier
Revêtement	Brut
Forme de tête	Tête hexagonale
Mode d'entraînement	Hexagonale
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	84
b (min.): $L > 200\text{mm}$	97
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	78
k	22.5
P	4
s	55

Dessin technique

