

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X190

Numéro d'article	01000.360.190
Marque	-
UBB	950351029463
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011138
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	190 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	190
P	4
s	55

Dessin technique

