

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M42X180

Numéro d'article	01000.420.180
Marque	-
UBB	950351032822
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011664
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M42
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	180
P	4.5
s	65

Dessin technique

