

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M42X300

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01000.420.300                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 952351209954                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492011749                |
| PKG. de 1        | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M42               |
| Longueur              | 300 mm            |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |

### Spécifications techniques

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 96  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 109 |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 90  |
| d-D                                | M42 |
| k                                  | 26  |
| L (mm)                             | 300 |
| P                                  | 4.5 |
| s                                  | 65  |

### Dessin technique

