

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M42X420



Numéro d'article	01000.420.420
Marque	-
UBB	950351033655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011800
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M42
Longueur (L) (mm)	420

Normes

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	96
b (min.): L>200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
k	26
P	4.50
s	65

Dessin technique

