

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X240

Numéro d'article	01000.450.240
Marque	-
UBB	950351034497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011923
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M45
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	240
P	4.5
s	70

Dessin technique

