

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X360



Numéro d'article	01000.450.360
Marque	-
UBB	950351034729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012005
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M45
Longueur (L) (mm)	360

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	102
b (min.): $L > 200\text{mm}$	115
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	96
k	28
P	4.50
s	70

Dessin technique

