

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X360

Numéro d'article	01000.480.360
Marque	-
UBB	950351035718
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012241
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M48
Longueur	360 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	108
b (min.): $L > 200$ mm	121
b (min.): $L \leq 125$ mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	360
P	5
s	75

Dessin technique

