

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X400

Numéro d'article	01000.480.400
Marque	-
UBB	950351035890
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012265
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M48
Longueur	400 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	108
b (min.): $L > 200$ mm	121
b (min.): $L \leq 125$ mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	400
P	5
s	75

Dessin technique

