

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M52X240

Numéro d'article	01000.520.240
Marque	-
UBB	950351036211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012357
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M52
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	240
P	5
s	80

Dessin technique

