FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M52X280

Numéro d'article	01000.520.280
Marque	-
UBB	950351036393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012371
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M52
Longueur	280 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	280
P	5
s	80

Dessin technique

