

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M52X320

Numéro d'article	01000.520.320
Marque	-
UBB	950351036476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012395
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M52
Longueur	320 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	320
P	5
s	80

### Dessin technique

