


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 DIN 931 M56X240



Article n °	01000.560.240
Marque	-
UBB	950351037045
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012487
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	DIN 931
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M56
Longueur (L) (mm)	240

Normes

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

P	5.50
b (min.): 125mm<L≤200mm	124
s	85
k	35
b (min.): L>200mm	137

Dessin technique

