

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M56X360

Numéro d'article	01000.560.360
Marque	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M56
Longueur	360 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	360
P	5.5
s	85

Dessin technique

