FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M4X20

Numéro d'article	01010.040.020
Marque	-
UBB	950351039850
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012968
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Normes

Diamètre	M4	NF	E25-114
Longueur	20 mm	ISO	4017
Classe	8.8	DIN	933
Mode d'entraînement	Hexagonale	NEN	1568
Forme de tête	Tête hexagonale	ASME	B18.2.3.1M
Matière	Acier		
Direction du filetage	Droit		
Revêtement	Brut		
Filetage	Filetage métrique		

Spécifications techniques

Dessin technique

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
Р	0.7
S	7

