FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M5X25

Numéro d'article	01010.050.025
Marque	-
UBB	950351041088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013125
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Dessin technique

