FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M4X30

Numéro d'article	01200.040.030
Marque	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Dessin technique

