



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M5X80

Numéro d'article	01200.050.080
Marque	-
UBB	950351141490
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024855
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Dessin technique

