



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X45

Numéro d'article	01200.060.045
Marque	-
UBB	950351141805
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024916
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Dessin technique

