



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X70

Numéro d'article	01200.060.070
Marque	-
UBB	950351142308
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024961
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Dessin technique

