



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X75

Numéro d'article	01200.060.075
Marque	-
UBB	950351142480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024978
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	75
P	1
s	10

Dessin technique

