



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X80

Numéro d'article	01200.060.080
Marque	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Dessin technique

