FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X45

Numéro d'article	01200.070.045
Marque	-
UBB	950351143397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025142
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	45
P	1
s	11

Dessin technique

