

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X130/ S=17



Numéro d'article 01200.100.130

Marque -

UBB 950351147273

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025722

PKG. de 50 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Dessin technique

