




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M16X140

Numéro d'article	01210.160.140
Marque	-
UBB	950351077132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031372
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Dessin technique

